



## SECADOR ROTATIVO CON INFRARROJO F-SECRI-100

EQUIPO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE 304. CUENTA CON UN TAMBOR GIRATORIO CON UN SINFÍN EN SU INTERIOR PARA EL TRANSPORTE DEL PRODUCTO HASTA LA PARTE POSTERIOR. IMPULSADO POR UN MOTOREDUCTOR TRIFASICO DE 1 HP. POSEE UN QUEMADOR INFRARROJO A GAS SOPORTADO EN SUS EXTREMOS POR UN MECANISMO NIVELADOR PARA MEJORAR EL SECADO. TAMBIEN CUENTA CON UN SENCILLO MECANISMO DE ASPERSION DE AGUA PARA REMOJAR EL PRODUCTO ANTES DE QUE ALCANCEN LA ETAPA SECADO.

**OFICINA PLANTA:** CARRERA 35 No.34 A 25 TELEFONO: 57 (2) 2732138 - 2705316  
PALMIRA - VALLE COLOMBIA

**Web:** [industriasima.com](http://industriasima.com)

**email:** [info@industriasima.com](mailto:info@industriasima.com)

## SECADOR ROTATIVO CON INFRARROJO F-SECRI-100

No. DE PIEZA	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	ESTRUCTURA TUBO INOX. CUADRADO 2"	1
2	FORROS LATERALES INOX.	4
3	FORRO INOX DEL SECADOR	1
4	MOTOREDUCTOR 1HP	1
5	TENSORES DE AJUSTE MOTOREDUCTOR 1/2"	2
6	PIÑON EMPACK 10 DIENTES	1
7	CADENA POLIACETAL UNICHAIN X 3,75M	1
8	BOCIN INOX.DIA 2 1/2"	1
9	TORNILLO INOX 1/4 X 1"	6
10	PIÑON EMPACK 40 DIENTES	1
11	EJE INOX PARA PIÑON-CADENA DIA 1"	1
12	TORNILLO INOX 1/4 X 1 1/2"	40
13	PIÑON P40 15 DIENTES	1
14	ESTUCTURA SOPORTE MECANISMO ALIMENTACION DE TOLVA	1
15	PIÑON P40 10 DIENTES	1
16	CADENA ACERO PASO 40	1
17	TOLVA Y SIN FIN DE ALIMENTACION	1
18	CHUMACERA PEDESTAL DE 1"	1
19	CHUMACERA FLACHE 5/8"	19
20	ABRAZADERA FERULA 3"	20

	<b>DISEÑO Y DESARROLLO</b>	<b>Código: F-DD-03</b>
		<b>Versión: 0</b>
	<b>Formato Descripción del Equipo</b>	<b>Fecha: 15/12/2010</b>
		<b>Página: 3 de 3</b>

21	TUBO INOX.3" DESCARGA DE TOLVA	21
22	CONEXIÓN DE AGUA- ASPERSORES	22
23	ANILLOS SINFIN DEL SECADOR	23
24	PLATINAS SOPORTE RUEDAS DE EMPACK 3/16 X2"	24
25	RUEDAS DE EMPACK DEL SECADOR	25
26	QUEMADOR INFRARROJO A GAS	26
27	TORNILLO NIVELADOR DE QUEMADOR	27
28	PATIN POSICIONADOR DEL QUEMADOR	28
29	ANCLAJE DELANTERO DEL QUEMADOR	29
30	ANCLAJE TRASERO DEL QUEMADOR	30
31	TORNILLO INOX. 3/8 X 1"	31
32	PLACA CERAMICA QUEMADOR	32
33	MALLA METALICA 30 CM X 200 CM	33
34	DUCTO CONEXIÓN DE GAS	34

## NOTA:

- DESINFECTAR Y LAVAR TODOS LOS DIAS CON AGUA Y JABON, UTILIZAR CEPILLO U OTROS ELEMENTOS QUE NO ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS PIEZAS Y LA MAQUINA EN GENERAL PARA UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
- NO UTILIZAR QUIMICOS PARA SU LIMPIEZA YA QUE PODRIAN CAUSAR DAÑOS A LA MAQUINA Y CONTAMINAR LOS PRODUCTOS A PROCESAR.
- TENGA LA PRECAUCIÓN DE NO VERTER LÍQUIDO LIMPIADOR SOBRE EL SISTEMA DE MOTOREDUCCION O EL QUEMADOR INFRARROJO.

**OFICINA PLANTA: CARRERA 35 No.34 A 25 TELEFONO: 57 (2) 2732138 - 2705316**  
**PALMIRA - VALLE COLOMBIA**

**Web: [industriasima.com](http://industriasima.com)**

**email: [info@industriasima.com](mailto:info@industriasima.com)**